

Produktový list

Špecifikácie



SVET. NÁVESŤ S VYBÍJACÍM OBVODOM 10J

XVBC8B3

! Ukončené dňa: 7. 8. 2023

! Ukončené

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XVB Univerzálne
Typ Produktu Alebo Komponentu	Světelný sloup
Typ Signálního Sloupu A Návěští	Signální návěští
Typ Signalizácie	Záblesková
Průměr Pro Montáž	70 mm
Označení Přístroje	XVBC
Materiál	Polykarbonát
Světelný Zdroj	Integrovaná výbojka, zelená
Typ Žárovky	Blesková výbojka
[Us] Rated Supply Voltage	24 V AC/DC
Záblesk. Energie	10 J

Doplňky

Provedení Montáže	Možnost zapojení až 5 modulů
Připojení - Svorky	Šroubové svorky, <= 1 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	250 V vyhovuje IEC 60947-1
Mezní Hodnota Jmenovitého Napětí	0,85...1,1 Un vyhovuje IEC 60947-5-1
Proud I (A)	< 1300 mA AC < 850 mA DC
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	4 kV vyhovuje IEC 60947-1
Frekvence Signalizace	1 Hz
Cad Celková Šířka	70 mm
Cad Celková Výška	157 mm
Cad Celková Hloubka	70 mm
Čistá Hmotnost	0,305 kg

Prostředí

Certifikácia Výrobkov	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Štandardy	EN/IEC 60947-5-1

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Protective Treatment	TC
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...70 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída I na nosné trubce vyhovuje IEC 61140 Třída II na základní jednotce vyhovuje IEC 61140
Stupeň Krytí Ip	IP65 montážní na základnu XVBZ0. vyhovuje IEC 60529 IP66 na základní jednotce vyhovuje IEC 60529
Stupeň Krytí Nema	Type 4X vyhovuje UL (vnitřní)

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	19,0 cm
Šírka Balenia 1	9,0 cm
Dĺžka Balenia 1	9,0 cm
Package 1 Weight	317,0 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortuť

 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy


Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica EÚ Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie

Esquemas de dimensiones

Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.



- (1) Unidad base XVBC07, se debe pedir por separado
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC***, se debe pedir por separado
- (3) Unidad "flash"

Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash"	b en mm	b en pulgadas
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06