

Produktový list

Špecifikácie



vrúbkovaná hlavica potenciometra – Ø 22 – čierna – 6,35 mm hriadeľ

ZB4BD922

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XB4
Typ Produktu Alebo Komponentu	Hlava + montážní základna pro potenciometr
Skrátený Názov Zariadenia	ZB4
Materiál Obruby	Kovová chromovaná
Průměr Pro Montáž	22 mm
Kompatibilita Produktu	Pro použití s hřídelí Ø 6,35 mm
Predaj V Nedeliteľnom Množstvé	1
Typ Hlavy	Standard

Doplňky

Čistá Hmotnosť	0,08 kg
Odolnosť Proti Vysokému Tlaku Mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Tvar Hlavyce	Kruh
Provedení Ovládače	vroubkovaná páčka, ano (bílá)
Prezentácia Zariadenia	Základný prvok

Prostředí

Protective Treatment	TH
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-40...70 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída I vyhovuje IEC 60536
Stupeň Ochrany Ip	IP66 vyhovuje IEC 60529
Stupeň Krytí Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň Ochrany Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Štandardy	IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-1

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Certifikácia Výrobkov	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) GL UL listed BV
Odolnosť Proti Vibráciám	5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn (doba trvania = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvania = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	5,3 cm
Šírka Balenia 1	4,4 cm
Dĺžka Balenia 1	5,5 cm
Package 1 Weight	80,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Počet Výrobkov V Balení 2	80
Výška Balenia 2	15,0 cm
Šírka Balenia 2	30,0 cm
Dĺžka Balenia 2	40,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	6,775 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Zákla de Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs


Áno

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica EÚ Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions



e: panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
(1) Potentiometer not included

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm₀^{+0.4} / 0.88 in.₀^{+0.016}) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	