


เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



current transformer tropicalised 1250 5 double output for bars 32x65

METSECT5DA125

Main

Range	PowerLogic
Product Name	CT
Product Or Component Type	Current transformer
Secondary Current	5 A
Accuracy Class	Class 0.5 at 15 VA Class 1 at 20 VA
[In] Rated Current	1250 A

Complementary

Current Transformer Type	Tropicalised for busbar
Current Transformer Ratio	1250/5
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	60 kA
Dynamic Withstand Current	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Rated Operational Voltage	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	3 kV
Mounting Mode	Insulated locking screw
Mounting Support	Busbar
Width	90 mm outside: 65 mm inner:
Height	94 mm outside: 32 mm inner:
Depth	40 mm frame: 87 mm total:
Net Weight	0.636 kg
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	3 kV
Electrical Insulation Class	Class B
Opening Of Bars	65 x 32
Sealing	With

Environment

Standards	IEC 61869-2 VDE 0414
-----------	-------------------------

การดูแลผลิตภัณฑ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Product Certifications	EAC CE
Ip Degree Of Protection	IP20
Relative Humidity	0...95 %
Ambient Air Temperature For Operation	-25...50 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10.4 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	10.0 cm
Package 1 Weight	634.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	10.295 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการปร

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins