


เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HG, for cable - 0150A / 5A

METSECT5HG015

Main

Range	PowerLogic
Product Name	CT
Product Or Component Type	Current transformer
Secondary Current	5 A
Accuracy Class	Class 3 at 3 VA
[In] Rated Current	150 A

Complementary

Current Transformer Type	Standard for cable Split core
Current Transformer Ratio	150/5
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	180 A
Maximum Safety Factor	5
Permissible Current	9000 A during 1 s
[Ue] Rated Operational Voltage	< 720 V 50 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	3 kV
Mounting Mode	Clip-on
Width	59.2 mm outside:
Height	96.4 mm outside:
Depth	89.2 mm
Diameter	32.5 mm inner:
Electrical Insulation Class	Class E
Cable Outer Diameter	32.5 mm
Connections - Terminals	Cable 2 cable(s) 0.5...1.5 mm ² 0.5 m

Environment

Standards	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Ambient Air Temperature For Operation	-5...50 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...70 °C

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.5 cm
Package 1 Width	7.5 cm
Package 1 Length	13.0 cm
Package 1 Weight	330.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	7.1 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการปร

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins