

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



current transformer tropicalised DIN mount 400 5 cables d. 27 - bars 10x32 15x25

METSECT5MA040

Main

Range	PowerLogic
Product Name	CT
Product Or Component Type	Current transformer
Secondary Current	5 A
Accuracy Class	Class 0.5 at 10 VA Class 1 at 12 VA
[In] Rated Current	400 A

Complementary

Current Transformer Type	Tropicalised for busbar and cable
Current Transformer Ratio	400/5
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	24 kA
Dynamic Withstand Current	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Rated Operational Voltage	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	3 kV
Mounting Mode	Clip-on By screws Insulated locking screw
Mounting Support	DIN rail Busbar Mounting plate
Width	Outside: 56 mm
Height	Outside: 80 mm
Depth	43 mm frame: 63 mm total:
Diameter	27 mm
Net Weight	0.328 kg
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	3 kV
Electrical Insulation Class	Class B
Cable Outer Diameter	27 mm
Opening Of Bars	25.5 x 15.5 32.5 x 10.5
Sealing	Without

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Environment

Standards	VDE 0414 IEC 61869-2
Product Certifications	EAC CE
Ip Degree Of Protection	IP20
Relative Humidity	0...95 %
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.2 cm
Package 1 Width	7.2 cm
Package 1 Length	9.4 cm
Package 1 Weight	322 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	35
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11.71 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins