

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Micro Pragma yüzey muhafazaları - IP30 - 1x6 modül - döner şeffaf kapı

10207

Ana

Seri	Micro Pragma
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Muhafaza
Muhafaza Tipi	Modüler muhafaza
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	6
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Ters çevrilebilir Şeffaf
Genişlik	140 mm
Yükseklik	165 mm
Derinlik	72 mm

Tamamlayıcı

Muhafaza Montajı	Yüzey
9 Mm Vida Adımı	12
Toplam 18 Mm'Lik Modül Sayısı	6
Rayın Tipi	DIN
Montaj Plakası Açıklaması	Montaj plakası olmadan
Muhafaza Malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen malzeme
İç Derinlik	66 mm
Renk	Muhafaza: beyaz (RAL 9003)
Pazar Segmenti	Küçük ölçekli işletmeler

Ortam

Standartlar	IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 23-48 EN 60439-3
Yangına Dayanıklılık	650 °C 30 s) 'e uygunIEC 60695-2-1
İp Koruma Derecesi	IP40 'e uygunIEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
İk Koruma Derecesi	IK07 'e uygunEN 50102

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	230,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	24,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,130 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	96
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	36,520 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Civa İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Halojen İçermeyen Ürün

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.