

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



comb busbar Domae - 63 A - 4 kutup - U = 12 x 18 mm



10393

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Eyl 2020

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Domae
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Comb busbar
Montaj Tipi	Yatay
Aksesuar / Ayrı Parça Kategorisi	Bağlantı aksesuarı
Satır Açıklaması	3L + N
Length In 18 Mm Modules	12

Tamamlayıcı

Yolların Sayısı	3 yol N + 3 L
19" Kabinlerin Açılması	1 x 3P + N
Bağlantı Aralığı	18 mm
Konnektörün Tipi	Diş
Yollar Arasındaki Mesafe	72 mm
Yalıtım	Yalıtımlı
Cihaz Sunumu	Kesilebilir
[Ie] Nominal Çalışma Akımı	63 A -de 40 °C
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 'e uygun IEC 61439-1
Montaj Konumu	Üst üzerinde tünel tipi terminaller
9 Mm Vida Adımı	24
Genişlik	220 mm
Renk	Açık gri (RAL 7035)
Seri Uyumluluğu	Easy9 Easy9 MCB Easy9 Easy9 RCBO Easy9 Easy9 RCCB Easy9 Easy9 switch Domae

Ortam

Standartlar	IEC 60664 EN/IEC 60439-1
Yangına Dayanıklılık	850 °C 30 s) 'e uygun IEC 60695-2-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Kirlenme Derecesi	3
-------------------	---

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.