

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kaedra - güç çıkışı için çok yönlü - 1 x 5 modül - 138 x460 mm

13189

Ana

Seri	Mureva
Ürün Adı	Mureva Muhafazası
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Hava koşullarına dayanıklı muhafaza
Muhafaza Tipi	Güç çıkışı için çok yönlü muhafaza
Montaj Plakası Açıklaması	Slotlu

Tamamlayıcı

Muhafaza Montajı	Yüzey
9 Mm Vida Adımı	10
Sıra Başına 18 Mm'Lik Modül Sayısı	5
Toplam 18 Mm'Lik Modül Sayısı	5
Yatay Sıraların Sayısı	1
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Çift yalıtım Sınıf II
Ön Kapağın Tipi	Şeffaf
W Cinsinden Güç Dağılımı	12 W
[In] Nominal Akım	63 A
Rayın Tipi	DIN
Çerçeve Sayısı Pg Iso	3
Kilitleme Seçenekleri Tanımı	Opsiyonel anahtar kilidi
Muhafaza Malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen polimer
Ürün Ağırlığı	1,4 kg
Genişlik	138 mm
Yükseklik	460 mm
Derinlik	160 mm
İç Derinlik	91 mm
Renk	Kapı: şeffaf yeşil Muhafaza: açık gri (RAL 7035)

Ortam

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	IEC 61439-3 IEC 60670 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1
Yangına Dayanıklılık	650 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
İp Koruma Derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529
İk Koruma Derecesi	IK09 'e uygunEN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV dirençli: sınıf 3 'e uygunISO 4582:2010 Ultraviyole bozum testi 'e uygunISO 4892-2:2013
Aşırı Gerilim Kategorisi	II
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...40 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	47,000 cm
Package 1 Width	15,800 cm
Package 1 Length	16,800 cm
Package 1 Weight	1,356 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	66
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	101,496 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Düşük Etki Malzemeleri Saydamlık RoHS/REACH

Kaynak performansı

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 27

Refah performansı

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri Evet

✓ Halojen İçermeyen Ürün

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur