

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



DIO kablo başı adaptörü Modicon Quantum - 1 Modbus+RS485 bükülmüş çift tek bakır

140NOM21100

! Üretimden kaldırılma tarihi: 1 Kas 2020

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün Serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	DIO kablo başı adaptörü

Tamamlayıcı

Ürün Uyumluluğu	140CRA21120 140CRA21110
Portun Sayısı	1 Modbus Plus RS485 bükülmüş çift tek bakır 1 Modbus RS232 bükülmüş çift tek bakır
İletim Hızı	1 Mbit/s
G/Ç Word'Leri	30 G/32 Ç
Kontroller	İşlemci Sağlama toplamı RAM adresi RAM
W Cinsinden Güç Dağılımı	4 W
Veriyolu Akım Gereksinimi	780 mA
Modül Biçimi	Standart

Ortam

Elektrostatik Deşarja Direnç	4 kV kontak 'e uygunIEC 801-2 8 kV havada 'e uygunIEC 801-2
Elektromanyetik Alanlara Direnç	10 V/m 80...2000 MHz 'e uygunIEC 801-3
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C
Bağıl Nem	95 % yoğunlaşmaz
Çalışma Yüksekliği	<= 5000 m
Standartlar	UL 508
Ürün Sertifikaları	CSA RMRS FM Sınıf 1 Bölüm 2 C-Tick GOST

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	482,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,374 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)


Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots