

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



korumalı terminallerle kontak bloğu - 9001K - 1 K/A standart - gümüş alaşım

9001KA1

Ana

Ürün Serisi	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kontak bloğu
Ürün Grubu	9001K
Kontak Tipi Ve Düzenleme	1 K/A

Tamamlayıcı

Ürün Ağırlığı	0,027 kg
Kontak İşlemi	Olumlu açılış
Pozitif Açıklık	Olmadan
Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² 'e uygunIEC 60947-1
Sıkma Torku	0,8 N.m 'e uygunIEC 60947-1
Vida Başının Şekli	Çapraz slotlu
Kontak Malzemesi	Gümüş alaşım kontaklar
Kısa Devre Koruması	10 A kartuş sigortası 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	250 V (kirillik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	2,5 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] Nominal Çalışma Akımı	3 A -de 240 V, AC-15, A600-Q600 'e uygunNEMA 0,55 A -de 125 V, DC-13, A600-Q600 'e uygunNEMA
[Icm] Nominal Kısa Devre Kapama Kapasitesi	12 kA -de 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA -de 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA -de 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA -de 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA -de 600 V DC-13, 7200 VA 0,27 kA -de 250 V DC-13, 7200 VA 0,55 kA -de 125 V DC-13
Nominal Kesme Kapasitesi	3 kA -de 240 V AC-15, 720 VA 6 kA -de 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA -de 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA -de 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA -de 600 V DC-13 0,27 kA -de 250 V DC-13 0,55 kA -de 125 V DC-13
[Us] Nominal Besleme Voltajı	0...600 V
Bağlantılar - Terminaller	Vidalı-kelepçe terminalleri

Ortam

Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61140
İp Koruma Derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Standartlar	IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 UL 60947-5-1
Ürün Sertifikaları	NEMA UL 508
Titreşim Direnci	7 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,040 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Cıva İçermez



Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi


[Çin RoHS beyanı](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Dimensions




e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views



(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2