

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



sekizgen pilot lamba Ø 30 - yeşil -
yüks parlaklık LED BA 9s - 24V
AC/DC-IP66

9001KP35LGG9

Ana

Ürün Serisi	Harmony 9001K
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Pilot ışığı
Ürün Grubu	9001K

Tamamlayıcı

Şev Malzemesi	Metal
Montaj Çapı	30 mm
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Yuvarlak
Lens Tipi	Kubbeli plastik
Başlık/Operatör Veya Lens Rengi	Yeşil
Işık Kaynağı	Yeşil LED
Ampul Tabanı	BA 9s
Işık Bloğu Beslemesi	Doğrudan 24...28 V AC/DC
Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² 'e uygun IEC 60947-1
Sıkma Torku	0,8 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida Başının Şekli	Çapraz slotlu
Vida Başının Şekli	Çapraz slotlu
Çalışma Konumu	Herhangi bir konum
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	250 V (kirlilik derecesi 2) 'e uygun IEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	2,5 kV 'e uygun IEC 60947-1
Kısa Devre Koruması	10 A kartuş sigortası 'e uygun IEC 60947-5-1
Işık Kaynağı	LED
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A
Cad Genel Genişliği	54 mm
Cad Genel Yüksekliği	70 mm
Cad Genel Derinliği	42 mm
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	24...28 V AC/DC
Ürün Ağırlığı	0,134 kg
Cihaz Sunumu	Açılı
Lens Tipi	Kubbeli
[Us] Nominal Besleme Voltajı	24...28 V

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Işık Kaynağı Rengi	Yeşil
Lens Malzemesi	Polikarbonat
Boyut	30 mm

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	NEMA UL 508
Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Titreşim Direnci	7 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Aşırı Gerilim Kategorisi	Class II 'e uygunIEC 61140
İp Koruma Derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	150,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,666 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Dimensions Drawings

Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.