

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kaçak akım korumalı sigorta (RCBO) iDPNa Vigi - 1P + N - 25A - 300mA sınıf AC

A9D44625

Ana

Seri	Acti 9
Ürün Adı	Acti9 iDPN Vigi
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO)
Ürün Grubu	iDPNa Vigi
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Kutup Tanımı	1P + N
Korumalı Kutupların Sayısı	1
Nötr Konum	Sol
[In] Nominal Akım	25 A
Şebeke Tipi	AC
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim Kodu	C
Toprak Kaçağı Hassasiyeti	300 mA
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi	Anlık
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı	AC tipi
Kesme Kapasitesi	4500 A Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2

Tamamlayıcı

Complementary	Çıkış
Şebeke Frekansı	50 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	230...240 V AC 50 Hz
Manyetik Açma Sınırı	5...10 x In
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	4500 A 100 % x Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi	Idm 4500 A -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Sınırlama Sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	4 kV
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Kontrol Tipi	Geçiş

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	AÇIK, KAPALI, hata açma
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu	Üst veya alt: EVET
Bağlantı Aralığı	9 mm faz ve nötr arasında
9 Mm Vida Adımı	4
Yükseklik	85 mm
Genişlik	36 mm
Derinlik	73 mm
Ürün Ağırlığı	125 g
Renk	Beyaz
Mekanik Dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	10000 cycles
Kilitleme Seçenekleri Tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - Terminaller	Tek terminal üst veya alt1...16 mm² sert Tek terminal üst veya alt1...10 mm² esnek Tek terminal üst veya alt1...10 mm² halkalı ve esnek
Tel Sıyırma Uzunluğu	15 mm for üst veya alt connection
Sıkma Torku	2 N.m üst veya alt
Toprak Kaçağı Koruması	Entegre

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61009-2-1
Ürün Sertifikaları	VDE
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	3
Aşırı Gerilim Kategorisi	III 'e uygunIEC 60364
Elektromanyetik Uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Tropik İklim	2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl Nem	95 % -de 55 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	209,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1

Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	9,200 cm
Package 2 Width	10,800 cm
Package 2 Length	25,500 cm
Package 2 Weight	1,323 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,221 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Halojen İçermeyen Plastik Parçalara Sahip Ürün

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.