

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 32 A - C eğrisi

A9N61515

Ana

Seri	Acti9
Ürün Adı	Acti9 C60H-DC
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Minyatür devre kesici
Ürün Grubu	C60H-DC
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Kutup Tanımı	1P
Korumalı Kutupların Sayısı	1
[In] Nominal Akım	32 A -de 25 °C
Şebeke Tipi	DC
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim Kodu	C
Kesme Kapasitesi	10 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunEN 60947-2 10 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunIEC 60947-2 6 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunEN 60947-2 6 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 110 V DC 'e uygunEN 60947-2 20 kA Icu -de 110 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım Kategorisi	Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-2 Evet 'e uygunEN 60947-2

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	250 V DC
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 500 V DC 'e uygunEN 60947-2
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Kontrol Tipi	Geçiş
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi

Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteđi	35 mm simetrik DIN rayı
Comb Busbar Dağıtım Blođu Uyumluluđu	Üst veya alt: standart
9 Mm Vida Adımı	2
Ürün Ağırlığı	0,128 kg
Renk	Beyaz
Mekanik Dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	3000 cycles L/R = 2 ms
Kilitleme Temini	Kilitlenebilir
Kilitleme Seçenekleri Tanımı	O konumunda
Sıkma Torku	Güç devresi: 2,5 N.m üst veya alt
Toprak Kaçağı Koruması	Yok

Ortam

Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Kirletme Derecesi	3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı Gerilim Kategorisi	IV
Tropik İklim	2 'e uygunIEC 60068-2
Çalışma Yüksekliđi	2000 m
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	121,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur