

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Acti9 iLD Kaçak Akım Rölesi - 4 Kutup 100A 300mA AC Tipi

A9R15491

Ana

Seri	Acti 9
Ürün Adı	Acti9 iLD
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün Grubu	İLD
Kutup Tanımı	4P
Nötr Konum	Sol
[In] Nominal Akım	100 A
Şebeke Tipi	AC
Toprak Kaçağı Hassasiyeti	300 mA
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi	Seçimli
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı	AC tipi

Tamamlayıcı

Sistemde Cihazın Yeri	Çıkış
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	380...415 V AC 50/60 Hz
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi	Gerilim bağımsız
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi	Idm 1500 A Im 1500 A
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı	10 kA
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Kontrol Tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
9 Mm Vida Adımı	8
Yükseklik	91 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	73,5 mm
Ürün Ağırlığı	0,37 kg

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Renk	Beyaz
Mekanik Dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	AC-1: 10000 cycles
Kilitleme Seçenekleri Tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - Terminaler	Tek terminal üst veya alt1...35 mm² sert Tek terminal üst veya alt1...25 mm² esnek Tek terminal üst veya alt1...25 mm² halkalı ve esnek
Tel Sıyırma Uzunluğu	14 mm for üst veya alt connection
Sıkma Torku	3,5 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61008-1
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirletme Derecesi	3
Elektromanyetik Uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 3000 A 'e uygunEN/IEC 61008-1
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	10,1 cm
Package 1 Weight	360,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,19 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Halojen İçermeyen Plastik Parçalara Sahip Ürün

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur