

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Acti9 iLD Kaçak Akım Rölesi - 4 Kutup 25A 30mA AC Tipi

A9R41425

Ana

Seri	Acti 9
Ürün Adı	Acti9 iLD
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün Grubu	iLD
Kutup Tanımı	4P
Nötr Konum	Sol
[In] Nominal Akım	25 A
Şebeke Tipi	AC
Toprak Kaçağı Hassasiyeti	30 mA
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi	Anlık
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı	AC tipi

Tamamlayıcı

Sistemde Cihazın Yeri	Çıkış
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	380...415 V AC 50/60 Hz
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi	Gerilim bağımsız
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi	Idm 1500 A Im 1500 A
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı	10 kA
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV
Kesinti Akımı	250 A
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Kontrol Tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
9 Mm Vida Adımı	8
Yükseklik	91 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	73,5 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün Ağırlığı	0,37 kg
Renk	Beyaz
Mekanik Dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	AC-1: 15000 cycles
Kilitleme Seçenekleri Tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - Terminaler	Tek terminal üst veya alt1...35 mm² sert Tek terminal üst veya alt1...25 mm² esnek Tek terminal üst veya alt1...25 mm² halkalı ve esnek
Tel Sıyırma Uzunluğu	14 mm for üst veya alt connection
Sıkma Torku	3,5 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	3
Elektromanyetik Uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61008-1
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	358,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,226 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Halojen İçermeyen Plastik Parçalara Sahip Ürün

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur