

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy9 MCB 2P 40A C 3000A 230V Otomatik Sigorta

EZ9F43240

Ana

Seri	Easy9
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Minyatür devre kesici
Ürün Grubu	Easy9 MCB
Poles	2P
Korumalı Kutupların Sayısı	2
[In] Nominal Akım	40 A
Şebeke Tipi	AC
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim Kodu	C
Kesme Kapasitesi	3000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 5000 A Icn -de 127 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	230 V AC 50/60 Hz
Manyetik Açma Limiti	5...10 x In
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	3 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60898-1
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Kontrol Tipi	Geçiş
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	Olmadan
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
9 Mm Vida Adımı	4
Yükseklik	81 mm
Genişlik	36 mm
Derinlik	66,5 mm
Renk	Gri (RAL 7035)

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Mekanik Dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	4000 cycles
Bağlantılar - Terminaler	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek
Sıkma Torku	3,5 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün Sertifikaları	CE
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	2
Tropik İklim	2
Bağıl Nem	95 % -de -25...60 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	213 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	22,8 cm
Package 2 Weight	1,265 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	15,336 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur