

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Otomatik Sigorta, Easy9, 4P, 63 A, C curve, 6000 A

EZ9F56463

Ana

Seri	Easy9
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Minyatür devre kesici
Ürün Grubu	Easy9 MCB
Poles	4P
Korumalı Kutupların Sayısı	4
[In] Nominal Akım	63 A
Şebeke Tipi	AC
Açma Birimi Teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim Kodu	C
Kesme Kapasitesi	10000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	220 V AC 50/60 Hz 400 V AC 50/60 Hz
Manyetik Açma Limiti	5...10 x In
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi	6000 A 100 % x Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
Sınırlama Sınıfı	3 'e uygunIEC 60898-1
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60898-1
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Kontrol Tipi	Geçiş
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	Olmadan
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	35 mm DIN rayı
9 Mm Vida Adımı	8
Yükseklik	82 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	79,5 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Gömme Derinliği	45 mm
Ürün Ağırlığı	0,48 kg
Renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik Dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	4000 cycles
Bağlantılar - Terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm² esnek Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...35 mm² sert
Tel Sıyırma Uzunluğu	14 mm for üst veya alt connection
Sıkma Torku	3,5 N.m üst veya alt
Toprak Kaçağı Koruması	Yok

Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün Sertifikaları	CE
İp Korum Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	2
Aşırı Gerilim Kategorisi	III
Tropik İklim	2 'e uygun IEC 60068-2-30
Bağıl Nem	95 % -de 50...55 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	492 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	22,8 cm
Package 2 Weight	1,58 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,712 kg

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur