

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys K - Yardımcı kontak bloğu - 3 NA + 1 NK - vida kelepçesi terminalleri

LA1KN31

Ana

Seri	TeSys
Ürün Adı	TeSys K
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Yardımcı kontak bloğu
Ürün Grubu	LA1
Seri Uyumluluğu	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Montaj Konumu	Ön
Kutup Kontak Düzenleme	3 NA + 1 NK
Contacts Operation	Anlık
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	690 V 'e uygunIEC 60947-5-1 600 V 'e uygunUL 60947-5-1 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	10 A (at 50 °C)
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048,5 JIS C8201-5-1
Ürün Sertifikaları	CB Şeması CCC UL CSA CE UKCA

Tamamlayıcı

Irms Nominal Kapama Kapasitesi	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
İzin Verilebilir Kısa Süreli Akım	80 A 1 sn 60 A 500 ms 110 A 100 ms
İlgili Sigorta Değeri	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimum Anahtarlama Akımı	5 mA
Minimum Anahtarlama Gerilimi	17 V
Çakışmama Mesafesi	0,5 mm
Yalıtım Direnci	> 10 MOhm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Bağlantılar - Terminaller	Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34...1,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75...4 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...4 mm ² sert Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34...1,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75...4 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...4 mm ² sert
Sıkma Torku	1,3 N.m - tornavidayla Philips No 2 1,3 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
Yükseklik	30 mm
Genişlik	38 mm
Derinlik	35 mm
Ürün Ağırlığı	0,045 kg

Ortam

Çevresel Özellik	Normal ortam
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Koruyucu Bakım	TC 'e uygunIEC 60068
Depolama Ortam Koşulları	-50...80 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...50 °C
Çalışma Yüksekliği	2000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	14 cm
Package 2 Length	13 cm
Package 2 Weight	410 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,1 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur