


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sedna - yan topraklamalı tekli priz - 16A sürgü, kapak, titanyum

SDN3100268

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Ara 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Sedna
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Priz
Çıkış Standardı Açıklaması	Yan topraklama
Delivery Form	Açılı
Additional Features	Kapak veya sürgülü
Ambalaj Tipi	Blister
Nominal Akım	16 A -de 250 V AC
Cover Plate Color	Titanyum
Kind Of Terminals	Lift terminalleri

Tamamlayıcı

Installation	Sıva altı
Güç Aralığı	3680 W
Terminal Capacity	2 kablo(lar) 2,5 mm ²
Wire Structure	Esnek Sert
Tel Sıyırma Uzunluğu	13 mm
Material Of Visible Parts	PC
Yüzey Dış Görünümü	Cıralı
Sabitlenme Modu	Tırnaklar 52...69 mm
Yükseklik	80 mm
Genişlik	85 mm
Derinlik	47,3 mm
Ürün Ağırlığı	0,074818 kg

Ortam

Conformity Mark	VDE
Ürün Sertifikaları	TSE
Ip Koruma Derecesi	IP20

Paketleme üniteleri

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,100 cm
Package 1 Length	8,100 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	120
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	15,650 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	480
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	74,600 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur