


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sedna - tekli telefon çıkışı - RJ11 titanyum

SDN4100268

! Üretimden kaldırılma tarihi: 26 May 2021

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Range Name	Sedna
Seri	Sedna
Function	Telefon soketi
Delivery Form	Açılı
Telephone Connector Type	1 x RJ11
Cover Plate Color	Titanyum

Tamamlayıcı

Installation	Sıva-altı
Kind Of Terminals	Vida
Material Of Visible Parts	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
Yüzey Dış Görünümü	Cıvalı
Sabitlenme Modu	Vidalar veya kışkaçlar 55...73 mm
Yükseklik	80 mm
Genişlik	85 mm
Derinlik	36 mm
Depth Of Visual Part	14,5 mm
Ürün Ağırlığı	0,0675 kg

Ortam

İp Koruma Derecesi	IP20
--------------------	------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓	Toksik Ağır Metal İçermez	
✓	Cıva İçermez	
✓	Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu	EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı	Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.	
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur	