

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sedna - tek telefon çıkışı - RJ11 çerçevesiz alüminyum

SDN4101160

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Ara 2023

! Hizmetin sona erme tarihi: 16 Şub 2021

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Sedna
Function	Telefon soketi
Delivery Form	Çerçeve olmadan
Telephone Connector Type	1 x RJ11
Cover Plate Color	Alüminyum

Tamamlayıcı

Wire Structure	Esnek Sert
Kind Of Terminals	Vidalı terminaller
Material Of Visible Parts	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
Yüzey Dış Görünümü	Cıvalı
Installation	Sıva altı
Sabitleme Modu	Tırnaklar, kısıkaçların çalışma aralığına yayılımı: 55...73 mm Vidalar
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm
Derinlik	36 mm
Depth Of Visual Part	14,5 mm
Ürün Ağırlığı	0,05196 kg

Ortam

İp Koruma Derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	53,300 g
Unit Type Of Package 2	BB1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	647,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,311 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık

Refah performansı

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur