

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Ethernet TCP/IP yönetilebilir switch - ConneXium - bakır için 8 port + Gbit

TCSESM103F23G0

Ana

Ürün Serisi	ConneXium
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı
Konsept	Transparent Ready
Haberleşme Port Protokolü	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Ortam Yedekleme Protokolü)
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(lar) bakır kablo 10/100/1000 BASE-TX - 2 port(lar) bakır (Gbit)
Maksimum Sıralı Anahtar Sayısı	Sınırsız
Siber Güvenlik	Bağlantı noktası sertleştirme

Tamamlayıcı

Entegre Bağlantı Tipi	Ekranlı RJ45 bakır kablo
İletim Desteği Orta	Bükülmüş ekranlı çift kablo CAT 5E için bakır kablo
Aygıtlar Arasında Maksimum Kablo Mesafesi	100 m bakır kablo
Ethernet Hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma VLAN Çoklu yayın filtreleme Veri akışı kontrolü IGMP İzleme SNMP-Traps ve SYSLOG
Haberleşme Hizmeti	TFTP Hizmet Kalitesi (QoS) Bağlantı noktası izleme Port yansıtma Adres çıkışması tespiti
Tanı Çalışma Zamanı	Sinyal kontağı Kendi kendini test
Maksimum Halka Şeklinde Anahtar Sayısı	50
Yedekleme	HiPER halka RSTP Yedek ağ bağlantısı
[Us] Nominal Besleme Voltajı	12...48 V
Besleme Gerilimi Limitleri	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Güç Tüketimi	8,9 W
Elektrikli Bağlantı	Çıkarılabilir konnektör 6 yol güç besleme
Montaj Desteği	35 mm simetrik DIN rayı
İşaretleme	CE UL RCM EtherNet/IP
Kullanılabilir İşlev	Alarmlar (Tuzaklar) Sistem bilgisi Rapor Trap log
Yerel Sinyalleme	P1 P2 güç beslemeleri: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Hata: 1 LED (kırmızı) Halka yöneticisi: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Beklemede: 1 LED (yeşil) Bağlantı durumu: kanal başına 1 LED (yeşil) ACT: kanal başına 1 LED (sarı) Cihaz durumu
Alarm Çıkışı	1 voltsuz kontak 1 A
Alarm Fonksiyonu	Güç besleme hatası Veri bağlantı durumu Yedekleme halkası hatası Anahtar hatası
Ethernet Kablolama Sistemi	TF anahtarları
Genişlik	74 mm
Yükseklik	131 mm
Derinlik	111 mm
Ürün Ağırlığı	0,41 kg

Ortam

Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	0...60 °C
Bağıl Nem	10...95 % yoğuşmasız
İp Koruma Derecesi	IP20
Direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Standartlar	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Ürün Sertifikaları	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	24,0 cm
Package 1 Weight	670,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti

18 months

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Cıva İçermez



Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Dimensions

