

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Acil Ø 22 - kırmızı - mantar kafa Ø 40 mm - serbest bırakılan - 1 NK

XB7NS8442

Ana

Ürün serisi	Harmony XB7
Ürün ya da bileşen tipi	Acil durdurma butonu
Ürün grubu	XB7
Montaj çapı	22 mm
Bölünemez miktar başına satış	10
Sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
Operatörün tipi	mandallama
Sıfırlama	Döndürülerek serbest bırakılan
Operatör profili	Kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretli
Kontakt tipi ve düzenleme	1 NK
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm ² Kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm ² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
Cihaz sunumu	Monolitik ürün

Tamamlayıcı

CAD genel genişliği	40 mm
CAD genel yüksekliği	40 mm
CAD genel derinliği	72 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1	(11-12)NC
Ürün ağırlığı	0,035 kg
Cihaz montajı	Fixing hole - diameter: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 conforming to EN/IEC 60947-1
Sabitlenme merkezi	>= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2...6 mm
Sabitlenme modu	Sabitlenme somunu baş altı: 2...2,4 N.m
Kontakt işlemi	Ani hareketli
Kontakt kullanımı	Standart
Pozitif açıklık	Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
Mekanik dayanıklılık	100000 cycles
Sıkma torku	0,8...1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
Vida başının şekli	Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida

Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver

Kisa devre koruması	4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,75 A -de 240 V, AC-15, C300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 1,5 A -de 120 V, AC-15, C300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Elektrik dayanıklılığı	1000000 cycles, DC-13, 0,3 A -de 24 V, çalışma hızı <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 0,03 A -de 230 V, çalışma hızı <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 0,09 A -de 240 V, çalışma hızı <108000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda < 5 \times 10^{\exp(-7)}$ -de 17 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4

Ortam

Koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 60536
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529 (arka yüz) IP65 'e uygunIEC 60529 (ön yüz)
NEMA koruma derecesi	NEMA 12 'e uygunUL 50 NEMA 3 'e uygunUL 50
Standartlar	EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850
Ürün sertifikaları	CCC GOST
Titreşim direnci	5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	15 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	46 g
Paket 1 Yükseklik	15 cm
Paket 1 genişliği	8 cm
Paket 1 Uzunluk	16 cm
Birim paket türü 2	BAG
Paketteki birim sayısı 2	10
Paket 2 Ağırlığı	468 g
Paket 2 Yükseklik	15 cm
Paket 2 genişliği	8 cm
Paket 2 Uzunluk	16 cm

Birim paket türü 3	P06
Paketteki birim sayısı 3	1600
Paket 3 Ağırlığı	90,42 kg
Paket 3 Yükseklik	77 cm
Paket 3 genişliği	80 cm
Paket 3 Uzunluk	60 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------