

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony XB4, A~22 başlık için aydınlatma bloğu, beyaz, Entegr. LED, soketli konnektör, 24 V AC/ DC

ZBVB34

! Üretimden kaldırılmıştır

! Üretimden kaldırılma tarihi: 12 Nis 2023

! Hizmetin sona erme tarihi: 12 Eyl 2023

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB4 Harmony XB5
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Işık bloğu
Ürün Grubu	ZBV
Bölünemez Miktar Başına Satış	5
Bağlantılar - Terminaller	Takılabilir konnektör
Sinyalleme Tipi	Sabit
Işık Kaynağı	Korumalı LED
Ampul Tabanı	Entegre LED
Işık Bloğu Beslemesi	Doğrudan
Işık Kaynağı Rengi	Yeşil
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	24 V AC/DC -de 50/60 Hz

Tamamlayıcı

Ürün Ağırlığı	0,016 kg
Besleme Gerilimi Limitleri	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Akım Tüketimi	18 mA
Hizmet Ömrü	100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
Kesinti Dayanımı	1 kV 'e uygun IEC 61000-4-5
Bloğun Montajı	Ön montaj
Elektrik Yapısı Kodu	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Ortam

Koruyucu Bakım	TH
----------------	----

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40...70 °C
İp Koruması Derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Standartlar	EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Hızlı Geçici Akımlara Direnç	2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektromanyetik Alanlara Direnç	10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrostatik Deşarjı Direnç	6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektromanyetik Emisyon	Sınıf B 'e uygunIEC 55011
[Us] Nominal Besleme Voltajı	24 V

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	8 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	5,6 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	5,4 cm
Package 2 Weight	42 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,135 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

