



輔助觸點，Acti9, iOF+SD 24,
1NO + 1NC, DC

A9A26897

主要訊息

產品範圍	Acti 9
產品或元件類別	常開常閉及故障触点
設備短名稱	iOF+SD (帶有Ti24接口)
設備應用	For Smartlink interface
信號接點組成	1 NO + 1 NC
[In] 額定電流	DC-12 2...100 mA at 24 V, 直流 +/- 20 %
9 Mm間距	1

補充訊息

[Uij] 額定絕緣電壓	500 V 符合 IEC 60664-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60664-1
本地信號	機械指示器
安裝模式	卡入式
安裝支架	DIN導軌
梳狀母線接線板兼容性	底部 是
高度	88 mm
寬度	9 mm
深度	73.5 mm
淨重	25 g
顏色	白色
電氣耐久性	20000 周 符合 IEC 60947-5-4
連接 - 端子	彈簧压紧端子的Ti24连接头 (頂端) 2電纜0.5...1.5 mm² - 靈活 彈簧压紧端子的Ti24连接头 (頂端) 2電纜0.5...1.5 mm² - 剛性
剝線長度	10 mm

環境

標準	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
質量標籤	CE
污染程度	2 符合 IEC 60664-1
過電壓類別	III
熱帶化	2 符合 IEC 60947-5-1

此圖為產品說明書，僅供參考，不作為產品交付標準。產品交付標準請參閱產品說明書。

相對濕度	93 % 在 40 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.2 cm
Package 1 Width	8.0 cm
Package 1 Length	9.2 cm
Package 1 Weight	39.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8.3 cm
Package 2 Width	9.8 cm
Package 2 Length	27.0 cm
Package 2 Weight	550.0 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	5.987 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊