

產品資料表

規格



微型斷路器，Acti9 iK60N，3P，32 A，C曲線，6000 A (IEC 60898-1)

A9K24332

主要訊息

設備應用	配電
範圍	Acti 9
產品名稱	Acti9 iK60
產品或元件類別	微型斷路器
設備短名稱	iK60N
極描述	3P
保護極數量	3
[In] 額定電流	32 A 在 30 °C
網路類型	交流
跳脫單元技術	熱磁
曲線碼	C
啟斷容量	6000 A Icn 在 400 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1
適合隔離	是 符合 EN/IEC 60898-1
標準	EN/IEC 60898-1
產品認證	SNI

補充訊息

網路頻率	50/60 Hz
電磁跳脫限制	5...10 x In
[Ics] 額定服務分斷能力	6000 A 100 % 符合 EN/IEC 60898-1 - 400 V 交流 50/60 Hz
限制級別	3 符合 EN/IEC 60898-1
[Ui] 額定絕緣電壓	440 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60898-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 EN/IEC 60898-1
接點位置指示器	否
控制類型	撥動
本地信號	ON/OFF 指示
安裝模式	卡入式
安裝支架	DIN導軌
9 Mm間距	6
高度	85 mm
寬度	54 mm

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開。此文件可能包含專利權、商標或其他受法律保護的信息。Schneider Electric 保留隨時更改此文件的權利，恕不另行通知。

深度	78.5 mm
淨重	300 g
顏色	白色
機械耐久性	20000 周
電氣耐久性	10000 周
鎖定選項說明	掛鎖裝置
連接 - 端子	通道類端子 (頂端和底端) 1...25 mm² 剛性 通道類端子 (頂端和底端) 1...16 mm² 靈活
剝線長度	14 mm for 頂端和底端 connection
鎖緊轉矩	2 N.m 頂端和底端
漏電保護	無

環境

IP防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
污染程度	2 符合 EN/IEC 60898-1
過電壓類別	II
運行環境空氣溫度	-25...60 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.500 cm
Package 1 Width	7.500 cm
Package 1 Length	9.500 cm
Package 1 Weight	304.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	8.500 cm
Package 2 Width	10.000 cm
Package 2 Length	22.000 cm
Package 2 Weight	1.267 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	44
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	14.381 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業