



能源感測器, PowerTag
Monoconnect 63A 1P+N bottom
position

A9MEM1522

主要訊息

Range Of Product	PowerLogic
產品名稱	PowerTag A9 M63
產品或元件類別	Energy sensor
Poles	1P + N
Maximum Current [Imax]	63 A
[Ib] Basic Current	10 A
Starting Current	40 mA
Saturation Current	130 A
產品特定應用	Circuit monitoring 成本分配 Overload alarm Load monitoring Energy management
Concentrator Compatibility	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
范围兼容	Acti 9 Acti9 iKQE RCBO 与 Multi 9 兼容 Multi 9 C60 与 Multi 9 兼容 Multi 9 ID 与 Multi 9 兼容 Multi9 C32N 与 Multi 9 兼容 Multi9 C65 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iKQ Acti 9 Acti9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 iC60 single terminal
測量類別	有功電能 功率因数 有功功率 電流 電壓
精度等級	等級1 電流 符合 IEC 61557-12 0.5級 電壓 符合 IEC 61557-12 等級1 有功功率 符合 IEC 61557-12 等級1 有功電能 符合 IEC 61557-12 等級1 功率因数 符合 IEC 61557-12
安裝位置	底部

此圖為參考圖，僅供參考，不作為安裝依據。請參閱相關產品說明書及安裝指南。

安裝支架	斷路器
产品定义	Switchboard
Ip 保护等级	Voltage loss with measured current at voltage loss
传输支持媒质	射频 2.4...2.4835 GHz 符合 IEEE 802.15.4
最大發射功率	10 MW

補充訊息

安裝模式	透過螺钉 螺钉端子)
Electrical Connection (Voltage Sensing & Power Supply)	連接器 牙齿 (咬紧)
电缆截面积	1 剛性 电缆 1.5...16 mm² 2 股 电缆 1.5...2.5 mm² 2 剛性 电缆 1.5...2.5 mm² 1 股 电缆 1.5...16 mm²
Supply Voltage	200...240 V 交流, +/- 20 %
網路頻率	50 Hz 60 Hz
Maximum Power Consumption	1 VA
標準	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
高度	16.5 mm
寬度	36 mm
深度	43 mm
淨重	17.5 g
顏色	白色 (RAL 9003)

環境

質量標籤	CE
指令	2014/53/EU -無線電設備指令
工作高度	0...2000 m
運行環境空氣溫度	-25...60 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
過電壓類別	III 符合 IEC 61010-1
測量类别	類別III 符合 IEC 61010-2-030
Ip防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
Ik防護等級	IK05
污染程度	3
相對濕度	0...95 % 在 45 °C 符合 IEC 60721-3-3
抗振	3M4 符合 IEC 60721-3-3
电磁兼容性	Industrial electromagnetic environment 符合 IEC 61326-1 传播 EMC 符合 ETSI EN 301 489-17 電磁輻射 符合 IEC 62311

Environmental Characteristics	防塵 3S3類 符合 IEC 60721-3-3 盐雾环境 等級3C2 符合 IEC 60721-3-3 室内使用
-------------------------------	---

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.000 cm
Package 1 Width	6.000 cm
Package 1 Length	8.500 cm
Package 1 Weight	46.000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.496 kg



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 符合豁免条件

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況 [壽命結束資訊](#)