



### 主要信息

Range	Acti 9
Family	Acti 9 iEM2000
设备短名	IEM2000
产品或组件类型	Energy meter

### 补充信息

极数	1P + N
测量类型	有功功率
Device application	Sub billing
精度等级	有功电量: 1级 根据 IEC 62053-21
模拟量输入类型	Direct input
In 额定电流	40 A
额定电压	230 V +/- 20 %
网络频率	50 Hz 60 Hz
频率测量范围	48...62 Hz
技术类型	电子式
显示类型	Electromechanical
Sampling rate	32 samples/cycle
测量电流	0...40 A
显示数字	7
测得的最大值	999999.9 kWh
通讯端口协议	-
支持的通讯接口	-
就地信号	Indicator light (green) : power ON Indicator light (yellow) : metering and activity 3200 p/kWh
输入数量	0
输出数量	0

此文件是 Schneider Electric 的财产，未经书面许可，不得复制或传播。

功耗VA	<= 10 VA
安装类型	Clip-on
安装支持	DIN 导轨
连接到端子	Power circuit : bottom tunnel type terminals for 1 10 mm <sup>2</sup>
紧固转矩	动力回路: 1.2 N.m
标准	IEC 61557-12 IEC 62053-21
产品证明	MID CE

## 环境

IP 保护等级	IP40 符合 IEC 60529
工作环境温度	-20...70 °C at < 32 A -20...55 °C at >= 32 A
存储环境温度	-40...70 °C
相对湿度	95 % 在 55 °C
颜色	白
9mm标准	2
宽度	18 mm
高度	95 mm
深度	67 mm
产品重量	0.073 kg

## 供应的可持续性

可持续供应状况	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - 从 0926 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold <a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>
产品环境概貌	Available
产品寿命终期说明	Available

## 合同保修

Warranty period	18 months
-----------------	-----------