



Acti9 - 梳狀母線 - 3L balanced with
Aux - 18 mm間距 - 57模組



主要訊息

範圍	Acti 9
產品或元件類別	梳狀母線
安裝模式	水平
附件/獨立部件類別	連接附件
线路说明	3L + N
Length In 18 Mm Modules	57

補充訊息

连接针脚数量	38 ways Aux + N + L
按用途配置极数	1 x 1P
连接插口间距	18 mm
连接器类型	牙齿 (咬紧)
距离	27 mm
标志	L1, L2, L3
絕緣	絕緣
設備介绍	可切
提供的設備	一組10個 end piece
Ie额定工作电流	100 A 在 40 °C
Ue额定操作电压	415 V 交流
[Ui] 額定絕緣電壓	500 V 交流 符合 IEC 61439-2
安装位置	顶部或底部 在...上 通道類端子 顶部或底部 在...上 双接线端子
9 Mm間距	114
寬度	1000 mm
顏色	白色 (RAL 9003)
範圍相容性	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA 与 Multi 9 兼容 Multi 9 C60

環境

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開。此文件可能包含機密信息，請妥善保管。

標準	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
阻燃性	960 °C 30 s) 符合 IEC 60695-2-1
污染程度	3 符合 IEC 60947-7-1
Ip 保护等级	IP20 带尾端件和齿盖

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.520 cm
Package 1 Width	0.900 cm
Package 1 Length	106.000 cm
Package 1 Weight	525.000 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	135
Package 2 Height	50.000 cm
Package 2 Width	120.000 cm
Package 2 Length	80.000 cm
Package 2 Weight	88.572 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業