



Acti9 - 梳狀母線 - 3L+N - 18 mm間距 - 24模組 - 100 A



A9XPH424

主要訊息

範圍	Acti 9
產品或元件類別	梳狀母線
安裝模式	水平
附件/獨立部件類別	連接附件
线路说明	3L + N
Length In 18 Mm Modules	24

補充訊息

连接引脚数量	6 路 N + 3 L
按用途配置极数	1 x 3P + N 1 x 4P
连接插口间距	18 mm
连接器类型	牙齿 (咬紧)
距离	72 mm
标志	N, L1, L2, L3
絕緣	絕緣
設備介绍	可切
Ie额定工作电流	100 A 在 40 °C
Ue额定操作电压	415 V 交流
[Ui] 額定絕緣電壓	500 V 交流 符合 IEC 61439-2
安装位置	顶部或底部 在...上 通道類端子 顶部或底部 在...上 双接线端子
9 Mm間距	48
寬度	430 mm
顏色	白色 (RAL 9003)
範圍相容性	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA 与 Multi 9 兼容 Multi 9 C60

環境

標準	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
----	------------------------------

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或用於其他目的。所有權利均保留。© 2024 Schneider Electric

阻燃性	960 °C 30 s) 符合 IEC 60695-2-1
污染程度	3 符合 IEC 60947-7-1
Ip 保护等级	IP20 带尾端件和齿盖

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.600 cm
Package 1 Width	8.400 cm
Package 1 Length	46.600 cm
Package 1 Weight	289.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	5.600 cm
Package 2 Width	8.400 cm
Package 2 Length	46.600 cm
Package 2 Weight	1.546 kg
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	35
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	40.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	11.790 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業