

# AP8958

機架配電單元，2G，開關式，零

U，20A/208V，16A/230V，(7) C13和(1) C19



## 概述

說明	APC公司的開關式機架配電單元 ( PDU ) 能够進行高級的、用戶自定義的電力控制和主動監測。遠程插座級控制允許接通/關閉電力循環利用功能，從而可以遠程重啓設備和限制個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序。通過設定分級卸載的優先順序來避免在電力恢復期間電路過載以及延長關鍵設備的正常運行時間。電流計量提供了對於所連接負載的實時遠程監控。開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及外形緊湊的斷路器。在關鍵IT故障發生之前，用戶自定義的報警會警告潛在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問、配置和控制開關式機架PDU，這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。
型號名稱	機架配電單元，2G，開關式，零U，20A/208V，16A/230V，(7) C13和(1) C19
包括	安裝指南，機架式支架，安全指南，串行配置電纜
標準前置作業時間	通常貨源充足
產品分銷	阿富汗，阿爾巴尼亞，阿爾及利亞，安道爾，安哥拉，安圭拉島，安提瓜島和巴布達島，阿根廷，亞美尼亞，阿魯巴島，澳大利亞，奧地利，阿塞拜疆，巴哈馬群島，巴林，孟加拉國，巴巴多斯島，白俄羅斯，比利時，伯利茲，貝攏，百慕大群島，不丹，玻利維亞，波斯尼亞和黑塞哥維那，博茨瓦納，巴西，文萊達魯薩蘭國，保加利亞，布基納法索，布隆迪，喀麥隆，加拿大，開曼群島，中非共和國，乍得，智利，中國，哥倫比亞，剛果，剛果民主共和國，庫克群島，哥斯達黎加，科特迪瓦，克羅地亞，古巴，塞浦路斯，捷克共和國，丹麥，吉布提，多米尼加，多米尼加共和國，東帝汶，厄瓜多爾，埃及，薩爾瓦多，赤道幾內亞，厄立特里亞，愛沙尼亞，埃塞俄比亞，福克蘭群島(馬爾維納斯群島)，斐濟，芬蘭，法國，加蓬，岡比亞，喬治亞，德國，加納，直布羅陀，希臘，格林納達，瓜德羅普，危地馬拉，幾內亞，圭亞那，法屬圭亞那，海地，洪都拉斯，香港，匈牙利，冰島，印度，印度尼西亞，伊朗(伊斯蘭共和國)，伊拉克，愛爾蘭，以色列，義大利，牙買加，日本，約旦，哈薩克斯坦，肯尼亞，朝鮮共和國，科威特，拉脫維亞，黎巴嫩，萊索托，利比裏亞，列支敦士登，立陶宛，盧森堡，馬其頓，馬達加斯加，馬拉維，馬來西亞，馬裏，馬耳他，馬提尼克，毛裏塔尼亞，毛裏求斯，馬約特島，Mexico，摩爾多瓦共和國，蒙古，摩洛哥，莫桑比克，緬甸，納米比亞，尼泊爾，荷蘭，荷蘭安的列斯群島，新西蘭，尼加拉瓜，尼日爾，尼日利亞，挪威，阿曼，巴基斯坦，巴拿馬，巴布亞新幾內亞，巴拉圭，秘魯，菲律賓，波蘭，葡萄牙，波多黎各，團聚，羅馬尼亞，俄羅斯聯邦，盧旺達，聖·克萊斯和內維斯，聖盧西亞，聖文森特和格林納丁斯，沙特阿拉伯，塞內加爾，塞拉利昂，新加坡，斯洛伐克(斯洛伐克共和國)，斯洛文尼亞，索馬里，南非，西班牙，斯里蘭卡，蘇丹，蘇里南，瑞典，瑞士，台灣，塔吉克斯坦，坦桑尼亞聯合共和國，泰國，多哥，特裏尼達和多巴哥，突尼斯，土耳其，土庫曼斯坦，特克斯和凱科斯群島，烏幹達，烏克蘭，阿聯酋，美國，烏拉圭，烏茲別克斯坦，委內瑞拉，越南，維爾京群島(美國)，西撒哈拉，也門，贊比亞，津巴布韋

## 輸出

標稱輸出電壓	100V，200V，208V，230V
每相的最大總電流	16 A
輸出連接	(1) IEC 320 C19 (Battery Backup)，(7) IEC 320 C13 (Battery Backup)
過載保護	數量

圖為示意圖，並非實際產品。圖中所示之配置僅供參考，並非最終產品之配置。

## 輸入

標稱輸入電壓	200V , 208V , 230V
輸入頻率	50/60 Hz
強制降級的輸入電流 (北美洲)	16 A
輸入連接類型	IEC-320 C20
Acceptable Input Voltage	100-240 VAC
每相的最大輸入電流	20 A

## 實體標示

淨重	3.23 kg
最大高度尺寸	988.0 mm
最大寬度尺寸	56.0 mm
最大深度尺寸	46.0 mm
出廠重量	4.77 kg
出廠高度	1125.0 mm
出廠寬度	165.0 mm
出廠深度	114.0 mm
顏色	黑色

## 環境

作業環境	-5 - 45 °C
相對作業濕度	5 - 95 %
作業高程	0-3000 米
貯藏溫度	-25 - 65 °C
相對貯藏濕度	5 - 95 %
貯藏高程	0-15000 米

## 認證與保固

認證	EN 55022 A 類 , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , FCC 零件 15 ( A 型 ) , ICES-003 , PSE , UL 規範 , VCCI 類別 A , VDE , cUL 規範
標準保固	2 年產品保固(包含電池)

## 可持續提供狀態

RoHS指令	符合
REACH	REACH: 不含SVHC
電池指令	符合