

產品資料表

規格



NFC保險絲座，TeSys GS，圓柱型，10mm x 38mm，保險絲類別 gG，500VAC，2A，無撞針

DF2CN02

主要訊息

產品範圍	TeSys熔斷器隔離開關
產品或元件類別	碳粉盒保險絲
設備短名稱	DF2
[Ue] 額定工作電壓	500 V 交流
In額定電流	2 A 500 V
保險絲尺寸	10 x 38 mm
保險絲類別	NFC
每組數量	一組10個

補充訊息

熔斷器曲線	GG
淨重	0.01 kg

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.2 cm
Package 1 Width	4.0 cm
Package 1 Length	11.2 cm
Package 1 Weight	7.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	4.0 cm
Package 2 Width	11.2 cm
Package 2 Length	1.2 cm
Package 2 Weight	77.0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	720
Package 3 Height	15.0 cm
Package 3 Width	15.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm

此圖為參考圖，實際產品請參閱產品說明書。圖中所示之產品，其外觀、尺寸、重量、顏色等，均可能因產品更新而有所變更，恕不另行通知。

Package 3 Weight	5.736 kg
------------------	----------

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

 不含 Pvc

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 符合 [EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。