



斷路器，TeSys GB2，2P，8A，Icu 1.5kA at 415V，熱動電磁式，DIN導軌安裝

GB2DB14

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys GB2
設備短名稱	GB2
產品或元件類別	斷路器
設備應用	控制
極描述	2P
網路類型	交流/直流
利用類別	A類 符合 IEC 60947-2 DC-12 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1
網絡頻率	50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
啟斷容量	3 kA Icu 在 110 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 1.5 kA Icu 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 1.5 kA Icu 在 400/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 1.5 kA Icu 在 24 V 直流 符合 IEC 60947-2 1 kA Icu 在 48 V 直流 符合 IEC 60947-2
[Ics] 額定服務短路分斷能力	75 % 在 110 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 75 % 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 75 % 在 400/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
跳脫單元技術	熱磁
磁跳脫電流	108 A

補充訊息

安裝模式	透過夾子
安裝支架	板 導軌
安裝位置	垂直 水平方向
控制類型	撥動
[In] 額定電流	8 A
[Ue] 額定工作電壓	415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 48 V 直流
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-2
每極功耗	2 W
機械耐久性	8000 周
電氣耐久性	8000 周

版權所有 © 施耐德電氣 2024。所有權利保留。未經施耐德電氣書面許可，不得複製、分發或傳播本文件中的任何內容。

連接 - 端子	連接器 1電纜0.75...6 mm²固態 無電纜端 連接器 2電纜0.75...4 mm²固態 無電纜端 連接器 1電纜0.75...4 mm²靈活 帶電纜端 連接器 2電纜0.75...2.5 mm²靈活 帶電纜端
鎖緊轉矩	1.2 N.m 在...上 連接器
機械魯棒性	衝擊 22 gn (20 ms) 符合 IEC 60068-2-27 振動 5 Gn, 5...110 Hz 符合 IEC 60068-2-6
每組數量	一組3個
9 Mm間距	4
高度	74 mm
寬度	30 mm
深度	70 mm
淨重	0.115 kg

環境

標準	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
防護處理	TC
Ip防護等級	IP20 符合 IEC 60529
運行環境空氣溫度	-20...60 °C
儲存環境溫度	-40...80 °C
耐火	960 °C 符合 IEC 60695-2-1
工作高度	3000 m

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.500 cm
Package 1 Width	8.200 cm
Package 1 Length	9.700 cm
Package 1 Weight	106.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	8.500 cm
Package 2 Width	8.200 cm
Package 2 Length	9.700 cm
Package 2 Weight	339.000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	4.352 kg

保固

保固

18 months

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [符合](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)