



連接端子，TeSys Deca & TeSys U，適用於GV1L3 3P

GV2G05

主要訊息

範圍	Linergy
產品名稱	FT
設備短名稱	GV2G
產品或元件類別	端子組
附件/獨立部件類別	連接附件
極描述	3P
範圍相容性	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

補充訊息

[Ie] 額定工作電流	63 A
安裝位置	35mm DIN卡軌
Ip防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V 符合 IEC 60947-1
連接 - 端子	螺絲端子 1 固態 AWG 4 螺絲端子 1 電纜 1.5...16 mm ² 靈活 帶電纜端 螺絲端子 1 電纜 1.5...16 mm ² 靈活 無電纜端 螺絲端子 1 電纜 1.5...25 mm ² 固態 螺絲端子 2 電纜 1.5...4 mm ² 靈活 帶電纜端 螺絲端子 2 電纜 1.5...6 mm ² 固態 螺絲端子 2 電纜 2.5...4 mm ² 靈活 無電纜端 螺絲端子 1 靈活 AWG 4
鎖緊轉矩	1.7 N.m - 在...上 螺絲端子 2.2 N.m - 在...上 連接器
淨重	0.115 kg

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.1 cm
Package 1 Width	11.9 cm
Package 1 Length	15.2 cm
Package 1 Weight	120.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40

此圖為產品外觀圖，並非實際產品圖，請以實際產品為準。圖中產品僅供參考，並非最終產品圖。圖中產品僅供參考，並非最終產品圖。圖中產品僅供參考，並非最終產品圖。

Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.866 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	640
Package 3 Height	77.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	60.0 cm
Package 3 Weight	85.85 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊