

產品資料表

規格



TeSys SK，突波吸收器，變阻器， 24...48V AC/DC

LA4SKE1E

主要訊息

範圍	TeSys
設備短名稱	LA4SK
產品或元件類別	突波吸收器
產品相容性	CA2SK LC1SK06 CA3SK LC1SKGC LP1SK06
突波吸收器技術	變阻器（峰值限流）
每組數量	一組10個

補充訊息

安裝位置	右手一側
[Uc] Control Circuit Voltage	24...48 V 交流 24...48 V 直流
最大峰值電壓	2 Uc
淨重	0.003 kg

環境

運行環境空氣溫度	-20...50 °C
儲存環境溫度	-50...70 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.0 cm
Package 1 Width	5.0 cm
Package 1 Length	12.0 cm
Package 1 Weight	2.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	4.0 cm
Package 2 Width	5.0 cm
Package 2 Length	12.0 cm

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或用於其他目的。所有權利保留。© 2024 Schneider Electric

Package 2 Weight	28.0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	190
Package 3 Height	15.0 cm
Package 3 Width	15.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	767.0 g

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業