

產品資料表

規格



輔助接點，Easy TeSys，2 NO，螺絲端子

LAEN20

主要訊息

範圍	Easy TeSys
產品範圍	Easy TeSys Control
產品或元件類別	輔助接點模組
設備應用	信號
設備短名稱	LAEN
顏色	灰色 (RAL 7011)

補充訊息

範圍相容性	Easypact EasyPact TVS LC1E
安裝位置	前
輔助接點操作	瞬時
極接點組合	2 NO
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V - 用於 控制電路 符合 IEC 60947-5-1
[Ue] 額定工作電壓	<= 690 V
[Ith] 常規自由空氣熱流	8 A 在60 °C
Irms 額定投入容量	140 A 交流 符合 IEC 60947-5-1
[Icw] 額定短時耐受電流	100 A - 1秒 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
保護類別	GG 保險絲 10 A
機械耐久性	10 Mcycles
最小開關電流	5 mA
最小切換電壓	17 V
非重疊時間	1.5 ms 通電時 NC和NO接點之間無交疊 1.5 ms 斷電時 NC和NO接點之間無交疊
絕緣電阻	> 10 MOhm
連接 - 端子	控制電路 螺絲端子 1 1 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 無電纜端，帶框 控制電路 螺絲端子 2 2.5 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 2 2.5 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 無電纜端，帶框
淨重	0.035 kg

環境

環境特性	標準環境
------	------

版權所有 © 2024 Schneider Electric. 所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或傳播本文件中的任何內容。

標準	IEC 60947-5-1
產品認證	GOST
Ip防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068
運行環境空氣溫度	-5...55 °C
儲存環境溫度	-60...80 °C
工作高度	3000 m 無

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.500 cm
Package 1 Width	3.700 cm
Package 1 Length	4.400 cm
Package 1 Weight	34.000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.716 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	1600
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	67.456 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業