


產品資料表

規格



時間延遲，Easy TeSys，1 NO + 1 NC

LAETSD

主要訊息

範圍	Easy TeSys
產品範圍	Easy TeSys Control
產品或元件類別	延遲輔助
設備應用	信號
設備短名稱	LAET
顏色	灰色 (RAL 7011)

補充訊息

範圍相容性	Easypact EasyPact TVS LC1E
安裝位置	前
輔助接點操作	接通延時接點
極接點組合	1 NO + 1 NC
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V - 用於 控制電路 符合 IEC 60947-5-1
[Ue] 額定工作電壓	<= 690 V
[Ith] 常規自由空氣熱流	8 A 在60 °C
Irms 額定投入容量	140 A 交流 符合 IEC 60947-5-1
[Icw] 額定短時耐受電流	100 A - 1秒 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
保護類別	GG 保險絲 10 A
機械耐久性	10 Mcycles
最小開關電流	5 mA
最小切換電壓	17 V
非重疊時間	1.5 ms 通電時 NC和NO接點之間無交疊 1.5 ms 斷電時 NC和NO接點之間無交疊
延時範圍	1...30 s
絕緣電阻	> 10 MOhm
連接 - 端子	控制電路 螺絲端子 1 1 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 無電纜端，帶框 控制電路 螺絲端子 2 2.5 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 2 2.5 mm² - 外徑: 6 mm - 電纜硬度: 固態或靈活 無電纜端，帶框
淨重	0.06 kg

環境

環境特性	標準環境
標準	IEC 60947-5-1
產品認證	GOST
Ip防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068
運行環境空氣溫度	-5...55 °C
儲存環境溫度	-60...80 °C
工作高度	3000 m 無

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.500 cm
Package 1 Width	5.200 cm
Package 1 Length	4.800 cm
Package 1 Weight	82.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	140
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	12.097 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	符合豁免条件
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業