

產品資料表

規格



TeSys LG - enclosed DOL starter - 1.6...2.5 A - 220/230 V AC coil - no buttons

LG7K06M707A04

❗ 終止日期 2021年6月17日

❗ 已停產

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys LG
設備短名稱	LG7K
產品或元件類別	封闭式DOL起动器
設備應用	安全
使用類別	AC-3
设备组成	接触器 断路器
电动机功率 Kw	0.37 kW 在 220/230 V 交流 50/60 Hz 0.75 kW 在 400/415 V 交流 50/60 Hz 1.1 kW 在 440 V 交流 50/60 Hz
Nge	1.6...2.5 A
[Uc] Control Circuit Voltage	220/230 V 交流 50/60 Hz
控制类型	蘑菇头按钮 紧急停止 紅色

補充訊息

標準	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
电缆入口数量	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 顶部 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 底部
高度	165 mm
深度	177 mm
淨重	1.3 kg
寬度	175 mm

環境

材料	聚碳酸脂
Ik防護等級	IK07 conforming to IEC 60529
Ip防護等級	IP55 符合 IEC 60529
環境特性	標準環境

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

此圖為產品外觀圖，並非實際產品，僅供參考。產品實際外觀請參閱產品說明書。

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17.5 cm
Package 1 Width	24.4 cm
Package 1 Length	17.5 cm
Package 1 Weight	1.6 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊