

# 產品資料表

規格



密閉式正逆轉啟動器，TeSys LG，4-6.3A，380/400V AC 線圈，包括 2 LC1K，GV2ME，按鈕，2段位置開關

LG8K06Q710

## 主要訊息

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 範圍                           | TeSys                                                                                        |
| 產品名稱                         | TeSys LG                                                                                     |
| 設備短名稱                        | LG8K                                                                                         |
| 產品或元件類別                      | Enclosed DOL reversing starter                                                               |
| 設備應用                         | 安全                                                                                           |
| 使用類別                         | AC-3                                                                                         |
| 设备组成                         | Reversing contactor<br>断路器                                                                   |
| ◆◆动◆◆功率 Kw                   | 3 kW 在 440 V 交流 50/60 Hz<br>1.1 kW 在 220/230 V 交流 50/60 Hz<br>2.2 kW 在 400/415 V 交流 50/60 Hz |
| Nge                          | 4...6.3 A                                                                                    |
| [Uc] Control Circuit Voltage | 380/400 V 交流 50/60 Hz                                                                        |
| 控制类型                         | 按鈕 stop 黑色 O<br>Selector switch 2 positions start 黑色 I-II<br>蘑菇头按钮 紧急停止 紅色                   |

## 補充訊息

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 寬度     | 175 mm                                           |
| 高度     | 165 mm                                           |
| 深度     | 146 mm                                           |
| 淨重     | 1.64 kg                                          |
| 电缆入口数量 | 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 顶部<br>4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 底部 |

## 環境

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 標準     | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1 |
| 產品認證   | CE<br>UKCA                   |
| Ip防護等級 | IP55 符合 IEC 60529 (用于机柜)     |
| Ik防護等級 | IK07 conforming to IEC 60529 |
| 材料     | 聚碳酸脂                         |
| 環境特性   | 標準環境                         |

## 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 20.500 cm |
| Package 1 Width              | 22.500 cm |
| Package 1 Length             | 25.500 cm |
| Package 1 Weight             | 1.893 kg  |
| Unit Type Of Package 2       | P06       |
| Number Of Units In Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 75.000 cm |
| Package 2 Width              | 60.000 cm |
| Package 2 Length             | 80.000 cm |
| Package 2 Weight             | 32.595 kg |

保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|



**Green Premium™**标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明      RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊      [是](#)

認證與標準

Reach 法規      [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令      符合豁免条件

中國 RoHS 規定      [中國 RoHS 聲明](#)  
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明      [產品環境設定檔](#)

Weee      本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況      [壽命結束資訊](#)