



標準式馬達機構模組 MT250，斷路器 ComPacT NSX250，220/240VAC 50/60Hz，208/277VAC 60Hz

LV431541

主要訊息

設備短名稱	MT250
產品或元件類別	電機機構
設備應用	自動彈簧儲能
範圍相容性	ComPacT 新一代 ComPacT NSX250 新一代 ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 NSX250 DC
控制類型	標準
[Uc] 控制電路電壓	208...277 V 交流 60 Hz 220...240 V 交流 50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	固定式
Circuit Breaker Frame Rated Current	250 A

補充訊息

控制信號類別	保持脈衝
Circuit Breaker Response Time	< 700 ms open < 80 ms closed
最大工作頻率	每分钟 4
最大功耗(Va)	500 VA 閉合 500 VA 開啟
提供的設備	SDE 适配器
鎖定選項說明	1至3挂鎖Ø 5至Ø 8 挂鎖处于关闭位置

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10.8 cm
Package 1 Width	12.4 cm
Package 1 Length	17.0 cm
Package 1 Weight	1.39 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm

此圖為參考圖，並非最終產品圖，請以實際產品為準。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸等，均可能因產品更新或生產批次不同而有所差異，恕不另行通知。

Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	21.616 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 符合豁免条件

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況 [壽命結束資訊](#)