


產品資料表

規格



Multi9 - Vigi C60 - 2P - 63A - class AC - 230/400 V - 300mA

M9V14263

主要訊息

範圍	Multi 9
產品或元件類別	附加剩餘電流設備
設備短名稱	Vigi C60
範圍相容性	与 Multi 9 兼容 Multi 9 C60 C60N 与 Multi 9 兼容 Multi 9 C60 C60L 与 Multi 9 兼容 Multi 9 C60 C60H 与 Multi 9 兼容 Multi 9 C60 C60CTRL
極描述	2P
[In] 額定電流	63 A 符合 EN/IEC 61009-1
網路類型	交流
網路頻率	50 Hz
[Ue] 額定工作電壓	230/240 V 交流 50 Hz
接地漏電靈敏度	300 mA 符合 EN/IEC 61009-1
漏電保護時間繼電器	瞬時
漏電保護保護等級	AC型
9 Mm間距	4

補充訊息

剩餘電流跳脫技術	電壓無關
[Ui] 額定絕緣電壓	500 V 交流 50 Hz 符合 EN/IEC 61009-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 EN/IEC 61009-1
本地信號	故障指示
安裝模式	卡入式
安裝支架	DIN導軌
與微型斷路器的電氣連接	通過螺絲
高度	87 mm
寬度	36 mm
深度	74 mm
淨重	150 g
顏色	灰色
連接 - 端子	通道類端子 (底部) 1...35 mm² - 剛性 通道類端子 (底部) 1...25 mm² - 靈活 通道類端子 (底部) 1...25 mm² - 靈活帶套圈
剝線長度	14 mm for 底部 connection

此圖為參考圖，僅供參考，不作為安裝依據。實際安裝時，請參閱產品說明書。

鎖緊轉矩	3.5 N.m 底部
------	------------

環境

標準	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Ip防護等級	IP20 符合 IEC 60529 IP40 (模組化外殼) 符合 IEC 60529
污染程度	3 符合 IEC 61009
電磁相容性	8/20 μs 衝擊耐受, 250 A 符合 EN/IEC 61009-1
熱帶化	2 符合 IEC 60068-1
相對濕度	95 % 在 55 °C
運行環境空氣溫度	-5...60 °C
儲存環境溫度	-40...60 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.6 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	12.0 cm
Package 1 Weight	160.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.85 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

✓ 不含汞	
✓ Rohs 除外項目相關資訊	是
✓ 無鹵素塑膠零件產品	

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業