



ClimaSys CC，簡易恆溫器，
250V，溫度範圍0...60°C - NO - °C

NSYCCOTH0

主要訊息

範圍	ClimaSys
產品名稱	ClimaSys CC
產品或元件類別	Simple thermostat
溫度設定範圍	0...60 °C
顯示資訊	Temperature in °C

補充訊息

輸入电压	250 V
感測器類型	Bimetal
接點類型和構成	否
接觸電阻	10 毫歐姆
产品生命周期	100000 周
最大开关能力	2 A 120...250 V 交流 電感 0.6 10 A 250 V 交流 電阻 15 A 120 V 交流 電阻 30 W 直流
電氣連接	4 terminals, 夾持能力: 2.5 mm2
安裝模式	夾住
高度	外部: 68 mm
寬度	外部: 33 mm
深度	外部 : 44 mm
淨重	40 g
安裝位置	35mm DIN卡軌 On mounting plate Cross rails Spacial upright
運行環境空氣溫度	-20❖❖80 °C
Ip防護等級	IP20
迟滞现象	7 K +/- 0.4K
輸出數量	1 ventilation function
材料	PC
顏色	淺灰色
阻燃	Self-extinguishing 符合 UL94 (material V0)
產品認證	UL

此圖為參考圖，僅供參考，不作為產品說明書的一部分。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸等，均可能因產品更新而有所變更，恕不另行通知。

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.5 cm
Package 1 Width	6.0 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	64.0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	24.0 cm
Package 2 Width	33.0 cm
Package 2 Length	41.0 cm
Package 2 Weight	7.588 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	3600
Package 3 Height	166.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	120.0 cm
Package 3 Weight	280.0 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 符合豁免条件

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 無須執行特定回收作業