



主要信息

范围	Zelio Relay
产品或组件类型	插槽
接触端点布置	单独
产品兼容性	Plug-in relay, RSL, 1 C/O, control circuit 48 V 直流 Plug-in relay, RSL, 1 C/O, control circuit 60 V 直流
针脚类型	扁平
设备短名	RSLZ
设备介绍	Basic element
每件单独销售数量	10
开关电压	48 V 交流/直流 60 V 交流/直流

补充信息

Ith 空气中约定发热电流	6 A
Ue 额定操作电压	< 300 V AC
Clamping force	10...40 N
固定模式	Plastic compression spring 安装于 35 mm 不对称导轨 DIN
标志	CE
产品宽度	6.2 mm
产品高度	78.6 mm
CAD外型舷高	101 mm
产品重量	0.023 kg
额定操作电压限制	43.2...57.6 V 54...72 V

环境

连接到端子	弹簧端子, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² / AWG 24...AWG 16 灵活的 电缆 带电缆末端 弹簧端子, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² / AWG 24...AWG 16 实心的 电缆 无电缆端
-------	---

标准	IEC 61984 UL 508
产品认证	CSA GOST
存储环境温度	-40...85 °C
工作环境温度	-40...70 °C
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60529
介电强度	2500 V

供应的可持续性

可持续供应状况	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - 从 1417 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
产品环境概貌	Available 產品環境概況
产品寿命终期说明	Need no specific recycling operations 產品使用終期資訊

合同保修

Warranty period	18 months
-----------------	-----------