



## 主要信息

范围	Zelio Relay
产品或组件类型	插槽
接触端点布置	单独
产品兼容性	Plug-in relay, RSL, 1 C/O, control circuit 60 V 直流 Plug-in relay, RSL
针脚类型	扁平
设备短名	RSLZ
每件单独销售数量	10
开关电压	110 V 交流/直流

## 补充信息

Ith 空气中约定发热电流	6 A
Ue 额定操作电压	< 300 V AC
Tightening torque	< 0.5 N.m (M2.5)
固定模式	Plastic compression spring 安装于 35 mm 不对称导轨 DIN
标志	CE
产品宽度	6.2 mm
产品高度	78.6 mm
CAD外型舷高	95 mm
产品重量	0.023 kg
额定操作电压限制	88...126.5 V

## 环境

连接到端子	连接器, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14 灵活的 电缆 带电缆末端 连接器, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14 实心的 电缆 无电缆端
标准	IEC 61984 UL 508
产品认证	CSA

## GOST

存储环境温度	-40...85 °C
工作环境温度	-40...55 °C
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60529
介电强度	2500 V

## 供应的可持续性

可持续供应状况	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - 从 1417 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold <a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>
产品环境概貌	Available <a href="#">产品环境概況</a>
产品寿命终期说明	Need no specific recycling operations <a href="#">产品使用終期資訊</a>

## 合同保修

Warranty period	18 months
-----------------	-----------