



底座適用於RXM 2有插件接口 電流
12A分離式接線結構

RXZE2S108M

主要訊息

產品範圍	Harmony電機繼電器 Harmony計時繼電器
設備短名稱	RXZ
產品或元件類別	插槽
產品相容性	插入式繼電器 RXM 有 2 C/O接點 插入式繼電器 REXL 有 2 C/O接點
接點類型和構成	2 C/O
[Ith]常規自由空氣熱流	12 A

補充訊息

接腳型式	扁平
[Ue] 額定工作電壓	< 250 V
接點端子排列	獨立
連接 - 端子	連接器, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm2 (AWG 20...AWG 16) 固態 無電纜端, 帶框 連接器, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm2 (AWG 22...AWG 17) 靈活 帶電纜端 連接器, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm2 (AWG 22...AWG 14) 靈活 帶電纜端 連接器, 2 x 0.25...2 x 1 mm2 (AWG 20...AWG 14) 固態 無電纜端, 帶框
鎖緊轉矩	< 1 N.m M3螺絲
固定模式	通過 (面板) 卡入式 (35 mm 對稱DIN導軌)
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV
過電壓類別	III
污染程度	3
每組銷售單位	10
寬度	27 mm
淨重	0.058 kg

環境

Ip防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
介電強度	2500 V
標準	IEC 61984
產品認證	CSA 勞埃德 UL
標記	CE

此圖為產品外觀圖，僅供參考，實際產品以出貨為準。圖中產品可能與實際產品存在差異，恕不另行通知。

儲存環境溫度	-40...85 °C
運行環境空氣溫度	-40...55 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.746 cm
Package 1 Width	6.112 cm
Package 1 Length	8.207 cm
Package 1 Weight	50 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6.6 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	13.9 cm
Package 2 Weight	580 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11.173 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業