



運動控制步進馬達驅動 - SD326 -
脈衝/方向 - = 2.5 A

SD326DU25S2

主要訊息

產品範圍	Lexium SD3
產品或元件類別	运动步进驱动
設備短名稱	SD326
電源電壓限制	100...120 V 200...240 V

補充訊息

變頻器格式	块
網路相數	單相
[Us] 額定供應電壓	100...120 V - 15...10 % 200...230 V - 15...10 %
電源電壓類別	AC/DC
网络频率限制	50...60 Hz - 15...10 %)
通訊介面	脉冲/方向, 整合型
Maximum Motor Phase Current	2.5 A
标称功率	180 W 在 115 V 270 W 在 230 V
短路電流	0.5 kA
相关保險絲等級	6 A 在 115 V 6 A 在 230 V
過電壓類別	III
浪湧電流	60 A
Maximum Leakage Current	30 mA IEC 60990-3
保證電壓狀態0	<= 5 V 24 V光耦合器輸入信号 <= 0.5 V 5 V光耦合器輸入信号
保證電壓狀態1	15...30 V 24 V光耦合器輸入信号 2.5...5.25 V 5 V光耦合器輸入信号
輸出電流	25 mA 5 V光耦合器輸入信号 7 mA 24 V光耦合器輸入信号
Maximum Input Frequency	200 kHz 24 V光耦合器輸入信号 200 kHz 5 V光耦合器輸入信号
最大开关电压	30 V 直流 信号输出准备就绪)
最大开关电流	200 mA 信号输出准备就绪)
Maximum Voltage Drop	<1 V 50 mA负载 信号输出准备就绪
制冷類別	自然對流

版權所有 © 2024 Schneider Electric. 所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售本文件中的任何內容。

最大機械速度	3000 rpm
高度	145 mm
寬度	72 mm
深度	140 mm
抗衝擊	15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
淨重	1.1 kg

環境

電磁相容性	靜電放電 級別3 符合 IEC 61000-4-2 電瞬變抗擾度 級別4 符合 IEC 61000-4-4 抗輻射射電干擾 級別3 符合 IEC 61000-4-3 電壓/電流脈衝 級別3 符合 IEC 61000-4-5
標準	EN 61800-3 EN/IEC 61800-5-1
產品認證	UL cUL
標記	CE
工作環境溫度	0...40 °C 符合 UL 0...50 °C
儲存環境溫度	-25...70 °C
污染程度	級別2
相對濕度	5...85 % 無冷凝
工作高度	<= 1000 m 無 > 1000...< 2000 m 無 最大環境溫度40°C，无保护膜，側部距离> 50mm)
抗振	1 gn (f= 13...150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 3...13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
Ip防護等級	IP20 上半部: IP40 (沒有拆下保护膜)

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13.500 cm
Package 1 Width	16.500 cm
Package 1 Length	18.800 cm
Package 1 Weight	1.256 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	46
Package 2 Height	75.000 cm
Package 2 Width	60.000 cm
Package 2 Length	80.000 cm
Package 2 Weight	69.810 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

 不含 PVC

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)