

產品資料表

規格



隔離開關，TeSys控制，用於ON/緊急停止，25A，用於安裝在箱體背面

VVE0

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys VARIO
設備短名稱	VVE
產品類型	緊急停止隔離開關

補充訊息

設備組成	把手 開關
安裝支架	開關 對稱導軌 開關 板
安裝方式	通過夾子 開關 通過螺絲 開關
效能等級	高性能
極數	3P
接點類型和組成	3 NO
[Ue] Iec額定工作電壓	690 V 交流 50/60 Hz
Iec 額定工作功率 (W)	11 kW 在 500 V AC-23A) 11 kW 在 690 V AC-3) 15 kW 在 690 V AC-23A) 4 kW 在 230...240 V AC-3) 5.5 kW 在 400...415 V AC-3) 7.5 kW 在 500 V AC-3) 5.5 kW 在 230...240 V AC-23A) 7.5 kW 在 400...415 V AC-23A)
[Ie] 額定工作電流	14.5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] 常規自由空氣熱流	25 A
[Ithe] 常規封閉熱電流	20 A
接通能力 (I Rms)	250 A 在 400 V AC-21A 250 A 在 400 V AC-22A 250 A 在 400 V AC-23A
啟斷容量	200 A 在 400 V AC-21A) 200 A 在 400 V AC-22A) 200 A 在 400 V AC-23A)
額定條件性短路電流	10 kA 在 400 V - 相關斷熔器25 A aM 10 kA 在 400 V - 相關斷熔器25 A gG
[Icm] 額定短路接通能力	1 kA 在 400 V 在Ipeak
[Icw] 額定短時耐受電流	300 A 在 400 V 1秒
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	8 kV
適合隔離	是

此圖為產品說明書，僅供參考，不作為產品規格之依據。產品規格請參閱產品說明書。

網路類別	直流 交流
間歇佔空比	30
控制類型	旋轉把手
旋轉把手安裝方式	直接
把手顏色	紅色
把手前板顏色	黃色
旋轉把手掛鎖	1 把挂锁 4...6 mm
標記	0 - 1
機械耐久性	100000 周
電氣耐久性	100000 周 AC-21 30000 周 DC-1...5
iec 端子連接	電源電路 螺絲端子電纜10 mm² - 電纜硬度: 固態 電源電路 螺絲端子電纜6 mm² - 電纜硬度: 靈活 - 帶電纜端
鎖緊轉矩	電源電路 2.1 N.m - 在...上 螺絲端子
基座尺寸	45 x 45 mm
高度	74 mm
寬度	55 mm
深度	106 mm
產品重量	0.25 kg

環境

標準	IEC 60947-3
產品認證	UL GL CSA UKCA
防護等級	IP65 IP65 conforming to IEC 60529
防護處理	TC
機械穩健性	振動 10...150 Hz (1 gn) 符合 IEC 60068-2-6 衝擊 11 ms (30 Gn) 符合 IEC 60068-2-27
最高工作環境溫度	-20...50 °C
耐火	960 °C 符合 IEC 60695-2-1
相容性代碼	主隔離開關

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.8 cm
Package 1 Width	8.2 cm
Package 1 Length	11.5 cm
Package 1 Weight	182.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12

Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.527 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是
- ✓

不含 Pvc
- ✓

無鹵素產品

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業