



煞車電阻

VW3A7702

主要訊息

產品範圍	Altivar
範圍相容性	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
產品相容性	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 變頻器 ATV310 在 5.5 kW 變頻器 ATV310 在 7.5 kW
歐姆值	60 歐姆

額定工作電壓[Ue]	24 V 直流 在 0.1 A 250 V 交流 在 1 A
------------	-----------------------------------

補充訊息

平均功率	100 W 在 50 °C 115 W 在 40 °C
電氣連接	端子, 连接能力: <= 1.5 mm ² / AWG 16 溫度控制開關 端子, 连接能力: <= 4 mm ² / AWG 28 驅動器
Temperature Controlled Switch Contact Resistance	60 µOhm
保護類別	通过变频器或温度控制开关实现过热保护 在 120 °C
寬度	95 mm
高度	293 mm
深度	95 mm
淨重	2.4 kg

環境

Ip防護等級	IP20
儲存環境溫度	-25...70 °C
運行環境空氣溫度	0...50 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	21.5 cm
Package 1 Width	50.0 cm
Package 1 Length	20.5 cm
Package 1 Weight	2.687 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	73.5 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	29.122 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)