



煞車電阻 - 28歐姆 - 5.1 kW - IP23

VW3A7752

主要訊息

範圍相容性	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
產品或元件類別	制動電阻
歐姆值	28 歐姆
[Ue] 額定工作電壓	24 V 直流 250 V 交流

補充訊息

產品兼容性	變頻器 ATV930 壁掛式 11 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV930 壁掛式 15 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV930 壁掛式 4 kW 200...240 V 重循環 變頻器 ATV950 壁掛式 11 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV950 壁掛式 15 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV340 7.5 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV340 11 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV930 15 kW 500...690 V 重循環 變頻器 ATV930 18.5 kW 500...690 V 重循環 變頻器 ATV930 20 hp 600 V 重循環 變頻器 ATV930 25 hp 600 V 重循環
負載循環	重循環 (重載) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle 重循環 (重載) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
平均功率	5.1 kW 在 50 °C
電氣連接	端子, 連接能力: <= 2.5 mm ² / AWG 12 溫度控制開關 M6 條形線 驅動器
保護類別	通過變頻器或溫度控制開關實現過熱保護 在 120 °C
寬度	540 mm
高度	485 mm
深度	650 mm
淨重	27 kg

環境

Ip防護等級	IP23
儲存環境溫度	-25...70 °C
運行環境空氣溫度	0...50 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	58.000 cm

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開。此文件中的內容可能隨時更改，恕不另行通知。

Package 1 Width	58.000 cm
Package 1 Length	71.000 cm
Package 1 Weight	23.900 kg

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)