

煞車電阻 - 8歐姆 - 25 kW - IP23



VW3A7755

主要訊息

範圍相容性	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
產品或元件類別	制动电阻
歐姆值	8 歐姆
[Ue] 額定工作電壓	24 V 直流 250 V 交流

補充訊息

產品兼容性	變頻器 ATV930 壁掛式 55 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV930 壁掛式 15 kW 200...240 V 重循環 變頻器 ATV950 壁掛式 55 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV340 45 kW 380...480 V 重循環 變頻器 ATV930 75 kW 500...690 V 重循環 變頻器 ATV930 90 kW 500...690 V 重循環 變頻器 ATV930 100 hp 600 V 重循環
負載循環	重循環 (重載) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle 重循環 (重載) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
平均功率	25 kW 在 50 °C
電氣連接	端子, 連接能力: <= 2.5 mm2 / AWG 12 溫度控制開關 M12 條形線 驅動器
保護類別	通过变频器或温度控制开关实现过热保护 在 120 °C
寬度	540 mm
高度	1035 mm
深度	1060 mm
淨重	87.5 kg

環境

Ip防護等級	IP23
儲存環境溫度	-25...70 °C
運行環境空氣溫度	0...50 °C

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	136.0 cm
Package 1 Width	71.0 cm
Package 1 Length	111.0 cm

圖檔內容版權©施耐德電機股份有限公司，未經本公司書面許可，不得翻印或轉載。

Package 1 Weight	116.0 kg
------------------	----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)